



GLO MICA F, M, C Obturante a base de mica

Descripción del producto

GLO MICA F, M, C Es un Obturante a base de mica para material de pérdida de circulación para lodos base agua y aceite.

Características y Beneficios

G GLO MICA F, M, C provee control de pérdida de circulación con poco efecto en la reología. El tamaño de las partículas ayuda a sellar las áreas donde puede ocurrir perdida de circulación y también ayuda a sellar las fracturas y formaciones de poros.

Aplicación

GLO MICA F, M, C puede ser usado como mantenimiento en bajas concentraciones, pero en grandes concentraciones o píldoras pueden sellar grandes áreas fracturadas.

Tratamiento recomendado

Puede ser usado efectivamente como una píldora. Concentraciones de 10 a 30 lbs/bbl deben ser mezcladas con lodo, bombeadas y forzadas en la formación.

Propiedades Físicas Típicas

Apariencia	Obturante
Forma	Partículas
Densidad aparente	40 lb/cu. ft

Manejo del producto

Tomar las precauciones normales para la protección de los empleados cuando se trate del manejo de productos químicos. Usar guantes, lentes (goggles), mascarilla de aire y mandil son recomendados para la protección y confort del empleado. Para más información ver la Hoja de seguridad.

Presentación

GLO MICA F, M, C está disponible en bolsas reforzadas de polietileno de 50 libras.

Nota: La información aquí presentada está basada en investigaciones y experiencias generales y se creen ser confiables y exactas. Sin embargo, ante la imposibilidad de tener un control preciso sobre cada aplicación, no se asume ninguna responsabilidad sobre el uso de este producto, que se haga o no de acuerdo a las recomendaciones contenidas en esta literatura.